

Garant

Fräs-vändskär RDHT 12T3, för kopier- och planfräsar, HB7810, diamantbelagd, positiv



Beställningsdata

Ordernummer	212262 ALU
GTIN	4069515015172
Artikelklass	21B

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskär kan användas med 0° negativ, och 7° positiv hållare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Typ	ALU
ISO-kod vändskär	RDHT 12T3
Sort	HB7810
Matning f_z per tand	0,22 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	Diamantbelagd

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	400 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		