

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A10K SCLCR/L06
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Skruvsats för vändskär	269028 22
Vändskärsstorlek	6 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500