

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 7
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525M11
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Fjäder-sats	259044 4
Vändskärsstorlek	11 mm
Hävarm	259015 7
Hävarmsskruv	259018 6
Fjäderstift-sats	259047 3
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Hävarm Typ 7	259015 7
Fjäder-sats10 delar Typ 4	259044 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500