

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	10 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L ₂	7 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500