

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Hävarmsskruv	259018 6
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarm	259015 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Fjäder-sats	259044 4
Mittförskjutning L_3	18,5 mm
ISO-kod hållare	A25R PDUNR/L11
Underläggsplatta	259031 7
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 7	259015 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500