

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 28
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020K15
Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L ₁	35 mm
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 8
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Fjäderstift-sats	259047 2
Vändskärsstorlek	15 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500