

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	DDJNR/L 3232 P15
Skruv för underläggsplatta	259025 10
Passande vändskär	DN.. 1506..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Skaftmått	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	40 mm
Klamp, skruv, fjäder	259035 2
Underläggsplatta	259031 28
Vändskärsstorlek	15 mm
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Skruv för underläggsplatta Typ 10	259025 10
Klamphenhet Typ 2	259035 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500