

Lyftkedja 3-part, Effektiv längd: A3m



Beställningsdata

Ordernummer	086435 A3
GTIN	4032378141906
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	3 m
Kedje-Ø	6 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2360 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	1700 kg
Produktslag	Lyftkedja

