

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DN.. 1506..
Skaftmått	25 mm
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Underläggsplatta	259031 28
Vändskärsstorlek	15 mm
Hävarm	259015 8
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525M15
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Hävarm Typ 8	259015 8
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500