

**DNMG 150608, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA6525
GTIN	4960664513154
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning