

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd $L_2$	14 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500