

**Spännexcenter, Gänga: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	370052 M8
GTIN	4059245559695
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Kompakt design.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter.**

Användningsdata:

För sidfatspänning av smala och breda arbetsstycken. Arbetsstycket spänns fast genom att spännexcentern dras åt med en gaffelnyckel.

Material:

Seghärdat stål, brunerad.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	5,2 kN
längd L	12 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
Slaglängd S	4,4 mm
Höjd H ₁	8 mm

Datablad

L ₁	16,4 mm
Höjd H ₂	12 mm
SW ₁	6 mm
Ø D	24 mm
höjd H	16 mm
Nyckelvidd SW	19 mm
Produktslag	Neddragsspännback