

**Centreringspännare form A, Gänga× längd: M4X12****Beställningsdata**

Ordernummer	370053 M4X12
GTIN	4059245267743
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Form A med försänkt skruv.

Fördel:

- **Neddragningseffekt.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter.**

Användningsdata:

För centrerings och fastspänning av ett arbetsstycke i hålet. Höga spännkrafter uppnås med hjälp av kilytorna.

Material:

Seghärdat stål, brunerad. Härdat (33–39 HRC).

OBS!:

Under fastspänningen fungerar spännkraften punktvis i förhållande till borrhållningen.

Teknisk beskrivning

D _{min}	8 mm
D _{max}	10,3 mm

Datablad

maximal spännkraft	0,9 kN
Nyckelvidd SW	2,5 mm
L	7,3 mm
H ₁	0,9 mm
H	5,5 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar