

**Centreringspännare form A, Gänga× längd: M5X15****Beställningsdata**

Ordernummer	370053 M5X15
GTIN	4059245267750
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Form A med försänkt skruv.

Fördel:

- **Neddragningseffekt.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter.**

Användningsdata:

För centrerung och fastspänning av ett arbetsstycke i hålet. Höga spännkrafter uppnås med hjälp av kilytorna.

Material:

Seghärdat stål, brunerad. Härdad (33–39 HRC).

OBS!:

Under fastspänningen fungerar spännkraften punktvis i förhållande till borrhållningen.

Teknisk beskrivning

D _{max}	12,3 mm
D _{min}	10 mm

Datablad

Nyckelvidd SW	3 mm
H ₁	1,1 mm
maximal spännkraft	1,5 kN
H	6,4 mm
L	9,1 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar