

**Borrstångsats, stål, med invändig kylning, Vänster, Typ: SET09****Beställningsdata**

Ordernummer	260037 SET09
GTIN	4045197657725
Artikelklass	29W

Beskrivning**leveransinnehåll:**

I plastväska.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L09
ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Skruvsats förvändskär	269028 8
Spännhöjd L ₂	15 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Mittförskjutning L ₃	10,7 mm
Mittförskjutning L ₃	10,5 mm

Mittförskjutning L_3	14,5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	28 mm
totallängd L	180 mm
totallängd L	200 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 20/09 mm	260033 20/09
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 16/09 mm	260033 16/09
Invändig skärhållare stål Skaft-Ø/vändskärsstorlek 25/12 mm	260033 25/12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500