

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 16/11
GTIN	4045197650481
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 4
Fjäderstift-sats	259047 3
ISO-kod hållare	PDJNR/L 1616H11
Hävarmsskruv	259018 6
Huvudängd L ₁	25 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Skaftmått	16 mm
Hävarm	259015 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Underläggsplatta	259031 7
Funktionsbredd L ₄	20 mm
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 7	259015 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500