

**Garant**
**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A12L SCLCR/L06
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 22
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC..0602..
totallängd $L$	140 mm
Spännhöjd $L_2$	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500