

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 2
Passande vändskär	DN.. 1506..
Underläggsplatta	259031 28
Hävarmsskruv	259018 7
Hävarm	259015 8
Huvudängd L <sub>1</sub>	36 mm
Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
ISO-kod hållare	PDJNR/L 3232P15
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	40 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 8	259015 8
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500