

**Centreringspännare form B, Gänga× längd: M6X18****Beställningsdata**

Ordernummer	370054 M6X18
GTIN	4059245267804
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Form B med cylinderskruv.

Fördel:

- **Neddragningseffekt.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter.**

Användningsdata:

För centrerings och fastspänning av ett arbetsstycke i hålet. Höga spännkrafter uppnås med hjälp av kilytorna.

Material:

Seghärdat stål, brunerad. Härdad (33–39 HRC).

OBS!:

Under fastspänningen fungerar spännkraften punktvis i förhållande till borrhållningen.

Teknisk beskrivning

D _{max}	16,3 mm
D _{min}	12 mm

Datablad

Nyckelvidd SW	5 mm
maximal spännkraft	5 kN
H ₁	7,9 mm
L	10,6 mm
H	8,6 mm
Produktslag	Spännsystem för anordningar