



Kilspännare med dubbelsidigt bearbetningstillägg smal, Gänga M × längd L: M10X25mm



Beställningsdata

Ordernummer	370031 M10X25
GTIN	4059245032860
Artikelklass	37K

Beskrivning

Användningsdata:

- Kilytor ger höga spännkrafter.
- Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
- När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
- Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning.
Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.
- Bearbetningstillägget möjliggör konturjusterade anpassningar.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.

OBS!:

Bearbetningstillägg per spännback är 3 mm för M8X25-variant och 5 mm för M10X25-; M12X40- och M16X60-variant.

Teknisk beskrivning

Gänga	M10
längd L	25 mm

Datablad

Höjd C	19 mm
bredd B	28 mm
Höjd E	3,5 mm
A maximal	47 mm
A minimum	42 mm
maximal spännkraft	15 kN
Produktslag	Neddragsspännback