

**Kilspännare, smalt utförande slät, Gänga M × längd L: M8X25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370026 M8X25
GTIN	4059245032693
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

- Kilytor ger höga spännkrafter.
- Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
- När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
- Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning.
Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.

Teknisk beskrivning

Gänga	M8
längd L	25 mm
bredd B	24 mm
Höjd E	2 mm
Höjd C	15 mm

Datablad

A maximal	33,5 mm
A minimum	30,5 mm
maximal spännkraft	15 kN
Produktslag	Neddragsspännback