


**Kilspännare, brett utförande räfflad, Gänga M × längd L: M12X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370029 M12X40
GTIN	4059245032839
Artikelklass	37K

Beskrivning**Användningsdata:**

- Kilytor ger höga spännkrafter.
- Kilspännare kan användas i gängade hål eller T-spår.
- När spännskruven skruvas in trycker spännsegmenten mot arbetsstyckena.
- Ett avlångt hål i den dubbla kilen möjliggör rörelse- och toleransutjämning.
Förskjutningsavstånd: M8 = ± 0,5 mm; M10 och M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Kilspännare är lämpliga för flera fastspänningsoperationer.

Material:

Dubbel kil och spännsegment i seghärdat stål, härdat, svart.

Teknisk beskrivning

längd L	40 mm
Gänga	M12
Höjd E	3,5 mm
bredd B	48 mm
Höjd C	22 mm

Datablad

A minimum	44 mm
A maximal	49,5 mm
maximal spännkraft	30 kN
Produktslag	Neddragsspännback