


**Garant****CC.T 060204, Sort: CU7010**

### Beställningsdata

Ordernummer	260052 CU7010
GTIN	4045197667267
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 210 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	80 - 140 m/min
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning