


DNMG 150608, Sort: SW05

Beställningsdata

Ordernummer	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Artikelklass	25E

Beskrivning

DNMG 150608 SW05 Sort: SW05
 spån-brytare: MQ
 Skärdjup a_p : 0,2 - 1 mm
 Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
 Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	Ti
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
spån-brytare	MQ
Sort	SW05

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning