

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Skruvsats för vändskär	269028 9
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	30 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L12
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Skruvsats förvändskär Typ 9	269028 9
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500