

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 4
Fjäderstift-sats	259047 3
Hävarm	259015 7
Passande vändskär	DN.. 1104..
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2525M11
Underläggsplatta	259031 7
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftmått	25 mm
Huvudängd L ₁	33 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Hävarmsskruv	259018 6
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 4	259044 4
Hävarm Typ 7	259015 7
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 3	259047 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500