

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 32/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 32/6
GTIN	4045197640536
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skrubar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	40 mm
t_{\max} invändig bearbetning	11,5 mm
Spårbredd w	6 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
totallängd L	300 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	50 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 8	279815 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500