

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning