

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm

Beställningsdata

Ordernummer	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skrivsats förvändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500