

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	269005 6
Minimiförborringshåldiameter $D_{min}$	40 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	22 mm
Skruvsats förvändskär	269028 20
ISO-kod hållare	A32S SCLCR/L12
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Passande vändskär	CC.. 1204..
totallängd $L$	250 mm
Spännhöjd $L_2$	31 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 6

269005 6

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500