

**LOCTITE****Gängtättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: 572**

## Beställningsdata

Ordernummer	083321 572
GTIN	5010266572321
Artikelklass	04L

## Beskrivning

### Utförande:

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

### Användningsdata:

Långsamt härdande, för kopplingar, kranar och ventiler.

### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

## Teknisk beskrivning

för gängstorlek tum	3 tum
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
för gängstorlek M upp till	M80

fullhärdat efter	72 h
minimalt lossningsmoment	7 Nm
tillverkarens beteckning	LOCTITE 572
lagringstemperatur	8 - 21 °C
handfast efter	12 min
Färg	vit
Dynamisk viskositet	14400 - 28600 mPas
lämpligt för användningsområde	rörgänga
lämpligt för användningsområde	Anslutningsdetaljer
Påfyllningsvolym	50 ml
Största spaltmått	0,1 mm
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lämpligt för material	metall
Form	pastös
Flampunkt	93 °C
temperaturområde	-55 - 150 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel