

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7020****Beställningsdata**

Ordernummer	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning