

Garant**CC.T 120404, Sort: CU7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 CU7010 Sort: CU7010

spån-brytare: SS

Tolerans: MF

Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mmMatning f : 0,05 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 140 m/min

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
spån-brytare	SS
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning