

**DNMG 150604, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	MQ
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	M
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning