

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Yttättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: FD10****Beställningsdata**

Ordernummer	083337 FD10
GTIN	
Artikelklass	08G

Beskrivning**Utförande:**

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdar. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

Det flytande tättningsmaterial fyller ut alla mellanrum och ger en fullständig kontakt mellan ytorna. Förbandet tätar permanent.

Användningsdata:

För tätning av ytor och flänskopplingar. Fyller ut ojämnheter.

OBS!:

Rengör ytorna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	FD10
Farlighetsmärkning	GHS05: Frätande verkan

Farlighetsmärkning	GHS08 hälsfarlig
fullhärdat efter	6 h
Dynamisk viskositet	10000 - 15000 mPas
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lagringstemperatur	8 - 28 °C
lämpligt för användningsområde	Yttätning
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
Kemisk bas	Dimetakrylater
minimalt lossningsmoment	22 Nm
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för material	metall
temperaturområde	-60 - 150 °C
Flampunkt	100 °C
Färg	grön
Största spaltmått	0,3 mm
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,05 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel