

Garant**CC.T 09T304, Sort: CU7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
spån-brytare	SS
Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 140 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sekundär användning	M
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning