

**Garant****Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /  
Stickbredd w: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 40/4
GTIN	4045197580306
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Skrudar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\max}$ invändig bearbetning	13 mm
Spårbredd w	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	49 mm
totallängd L	350 mm
Utkragande längd $L_1$ indragna hållare	60 mm
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

---

**Tillbehör**

Kläm-skruv Typ 8	279815 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500