

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 28
Passande vändskär	DN.. 1506..
Huvudängd L ₁	36 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Hävarmsskruv	259018 7
Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	32 mm
ISO-kod hållare	PDJNR/L 3232P15
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Hävarm	259015 8
Fjäderstift-sats	259047 2
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarm Typ 8	259015 8
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500