

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

t_{\max} invändig bearbetning	6 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	23 mm
Spårbredd w	3 mm
Mittförskjutning L_3	14,5 mm
Skrubar	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
totalängd L	180 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	30 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 9	279815 9
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600