

**LOCTITE****Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 270**

## Beställningsdata

Ordernummer	083301 270
GTIN	5010266270418
Artikelklass	04L

## Beskrivning

### Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

### Flytande skruvlåsning.

#### Användningsdata:

**Låg styrka** – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

**Medelstarkt** – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

**Mycket starkt** – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C).

Höghållfast, för permanenta skruvförbindningar, flytande.

### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

## Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	LOCTITE 270
för gängstorlek M upp till	M20

minimalt lossningsmoment	33 Nm
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Farlighetsmärkning	GHS09 miljöfarlig
Flampunkt	110 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	29 månad
lämpligt för material	metall
Form	flytande
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
Egenskap	förhindrar hopskärning
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Färg	grön
Påfyllningsvolym	50 ml
temperaturområde	-55 - 180 °C
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
fullhärdat efter	3 h
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	400 - 600 mPas
Demontering	kraftig
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

---

## Tillbehör

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för  
kärstorlek 50 ml

---

083344 50