

Garant**Krympchuck, SK 50kort, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302285 8
GTIN	4045197288103
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	8 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Ø D ₂	21 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	SK 50kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
	302410 25/8

Krypchkuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/8 mm

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Kryppaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 60°ätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7ätad, form B passar för konor 50	308615 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krypchkuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90°ätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 45°ätad passar för konor 50	308765 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtappätad, form A passar för konor 50	308610 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9