

Garant**Krympchuck, SK 50 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302305 12
GTIN	4045197288615
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	24 mm
Utvändig-Ø D	31,4 mm
fäste	SK 50 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
	302416 32/12

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/12 mm

Specialdragtapp, utan innergätätad passar för konor 50

308720 50

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Krympaggregat Typ SU1

354210 SU1

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308765 50

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm

354240 6-12

Specialdragtapp passar för konor 50

308740 50

Dragtappar Form B passar för konor 50

308640 50

Dragtappartätad, form A passar för konor 50

308610 50

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308760 50

Dragtappartätad passar för konor 50

308660 50

Dragtappartätad, form B passar för konor 50

308620 50

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 50

308820 50