

Garant**Borrstång, Höger, Ø DS: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273810 32
GTIN	4045197500038
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

- **Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och verktygshållare.**
- **För att säkerställa en optimal koppling är det största åtdragningsmomentet för monteringskruven inbränt med laser på skaftet.**
- **Mycket god positionsnoggrannhet och högsta möjliga motståndskraft mot axiella och radiella skärkrafter.**

Passar till :

Skärhållare nr 273812; 273815; 273817; 273826.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Skärhållarna måste beställas separat.

Skaftdiameter D₃: 32 mm

Mittförskjutning L₃: 18,5 mm

Huvudängd L₁: 38 mm

totallängd L: 263 mm

Skruvar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Mittförskjutning L ₃	18,5 mm
Huvudängd L ₁	38 mm
totallängd L	263 mm

Skaftdiameter D _s	32 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv	279910
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Kläm-skruv Typ 9	279815 9