



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18TLED



Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka. Med justerbart LED-lamphuvud. Lamphuvud, ställbart 135°.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M18TLED-0
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	300 g
Ljusflöde	120 lm

Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Batteridrivnen
svängområde	135 grad
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C