

Garant**Krympchuck, SK 50 A = 120, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302305 14
GTIN	4045197288622
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	14 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	27 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 50 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50

Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp, utan innergätätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50