

Garant**Krympchuck med kylkanalborrhål, SK 50kort, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302292 14
GTIN	4045197288523
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Med **kylkanalhål** och förslutningsbara gängor.

Kylkanalborrhål för spänn-Ø D1: 3, 4 och 5 mm inte förslutningsbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar

fäste	SK 50kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
	302412 25/12

Krypchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/12 mm

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308765 50

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50

308830 50

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Dragtappar Form A passar för konor 50

308600 50

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv,
med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/14 mm

302414 32/14

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Dragtappar Form B passar för konor 50

308640 50

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308760 50

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50

308795 50

Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Krypchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50

308720 50

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50

308615 50

Dragtappartätad, form B passar för konor 50

308650 50

Dragtappartätad, form A passar för konor 50

308610 50

Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50

308605 50

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 50

308820 50

302410 32/12

Krypchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/12 mm

Krypchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12