



Krympchuck, SK 50kort, Spännhylsa D1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	302288 16
GTIN	
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Med RFID/Balluffchip-hål.

Blästrad med glaspärlor

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 50kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp, utan innergångätätad passar för konor 50	308720 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
	302412 32/16

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/16 mm

Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Verktyggrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50