

Garant**Krympchuck, SK 40 A = 200, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302278 16 |
| GTIN | 4045197294289 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringskravset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 200 mm |
| Utvändig-Ø D | 34 mm |
| fäste | SK 40 A = 200 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Krympchuck |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40 | 308605 40 |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40 | 308700 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308660 40 |
| Kylenhet Typ CU1 | 354215 CU1 |
| DragtapparForm A passar för konor 40 | 308600 40 |
| Specialdragtapp passar för konor 40 | 308740 40 |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302410 25/16 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40 | 308615 40 |
| Dragtappartätad passar för konor 40 | 308635 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm håll och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308620 40 |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskriv Ø d / Ø D1 32/16 mm | 302416 32/16 |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 40 | 308650 40 |
| DragtapparForm B passar för konor 40 | 308640 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |

| | |
|---|----------------|
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 40 | 308610 40 |
| Krympaggregat Typ SU1 | 354210 SU1 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40 | 308630 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302412 25/16 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm | 354235 12,1-16 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm | 302410 32/16 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40 | 308625 40 |
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm | 354236 12,1-16 |
| DragtapparMazak, form A passar för konor 40M | 308670 40M |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/16 mm | 302416 25/16 |
| Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm | 302412 32/16 |
| Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40 | 354225 40 |