

**Garant****Krympchuck, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302310 10     |
| GTIN         | 4045197288707 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskrivset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| utkragningenslängd A-mått | 160 mm        |
| Ø D <sub>2</sub>          | 24 mm         |
| Utvändig-Ø D              | 31,4 mm       |
| fäste                     | SK 50 A = 160 |
| Hållare norm              | ISO 7388-1    |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form                               | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 μm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |

## Tillbehör

|  |              |
|--|--------------|
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm                      | 302416 25/10 |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm                      | 302410 32/10 |
| Kylenhet Typ CU1   | 354215 CU1   |
| Specialdragtapp passar för konor 50  | 308740 50    |
| Krympaggregat Typ SU1  | 354210 SU1   |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 50  | 308785 50    |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm                      | 302416 32/10 |
| Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm  | 354240 6-12  |
| DragtapparForm B passar för konor 50   | 308640 50    |
| DragtapparForm A passar för konor 50   | 308600 50    |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/10 mm | 302414 32/10 |
| Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm                      | 302410 25/10 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50  | 308795 50    |
| Dragtappartätad, form A passar för konor 50  | 308610 50    |
| Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50                                      | 308720 50    |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50  | 308765 50    |

|   |               |
|---|---------------|
| Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm   | 354236 9,1-12 |
| Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm           | 302412 32/10  |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50   | 308620 50     |
| Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm   | 354235 9,1-12 |
| Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50                                  | 354225 50     |
| Dragtappartätad, form B passar för konor 50   | 308650 50     |
| Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/10 mm                      | 302415 20/10  |
| Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm           | 302412 25/10  |
| Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50                                | 308615 50     |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50                            | 308830 50     |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 50   | 308760 50     |
| Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50                                       | 308605 50     |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 50   | 308790 50     |
| Dragtappartätad passar för konor 50   | 308660 50     |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50 | 308820 50     |