

**Garant****Krympchuck, SK 50 A = 120, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302305 18
GTIN	4045197288646
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
utkragningenslängd A-mått	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Utvändig-Ø D	41 mm
fäste	SK 50 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1